

Garant**ZCMX 050204, Type: HBZ030****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268420 HBZ030
GTIN	4062406271701
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

passer til værktøjs-Ø D_c : 10 mm

Type: HBZ030

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 050204
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HBZ030
Belægning	CVD

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 200 m/min
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Antal skift/skær	2
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning