

Garant**ZCMX 050204, Type: HBZ140**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268420 HBZ140
GTIN	4062406273682
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D_c: 10 mm

Type: HBZ140

Skæredybde a_p: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 050204
Type	HBZ140
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Belægning	PVD
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning