

Garant**ZCMX 060202, Type: HUZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268421 HUZ310
GTIN	4062406273712
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Passer til:**

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 8.

passer til værktøjs-Ø D_c: 12 mm

Type: HUZ310

Skæredybde a_p: 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 200 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 060202
Type	HUZ310
Skærehastighed v _c , primær anvendelse	200 - 600 m/min

Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Primær anvendelse	N
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	12 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning