

**Garant****ZCMX 060204, Type: HBZ030**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

### Udførelse:

Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

passer til værktøjs-Ø  $D_c$ : 12 mm

Type: HBZ030

Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 200 m/min

## Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Belægning	CVD
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM

Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 060204
Type	HBZ030
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 200 m/min
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø $D_c$	12 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning