

**Garant****Slibefiberburrelåskiver, Ø 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566912 280
GTIN	4062406297794
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fiberburrelåskiverondeller med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (**ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåskiverondel nr. 566965**).

**Anvendelse:**

På vinkelslibere med burrelåskiverondel nr. 566960 eller 566965.

Til **finish, mattering, overlejring** med tydeligt reduceret overfladeruhed og til **lette rengørings-** (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og **afgratningsopgaver**.

**Bemærk:**

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. **567705ff**.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	fin
Skive-Ø	125 mm
Kornstørrelsessammenligning	280
Farve	blå

Udførelse	A very fine
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

566965 125

Burrelåsslíberondel medCentrering og gevind M 14  
Udvendig Ø 125 mm

Burrelåsslíberondel medGevind M14 Udvendig Ø 125 mm

566960 125