


Garant**ZCMX 060204, Type: HBZ140****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268423 HBZ140 |
| GTIN | 4062406273842 |
| Artikelklasse | 21E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

passer til værktøjs-Ø D_c : 12 mm

Type: HBZ140

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------|
| Belægning | PVD |
| Skæredybde a_p | 0,4 - 2 mm |
| Skæremateriale | HM |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | ZCMX 060204 |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Primær anvendelse | M |

| | |
|--|------------------------------|
| Antal skift/skær | 2 |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Type | HBZ140 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 50 - 190 m/min |
| Tilspænding, boring | 0,03 - 0,12 mm |
| Tilspænding, drejning | 0,1 - 0,3 mm |
| passer til værktøjs- $\emptyset D_c$ | 12 mm |
| Produkttype | Vendeskærspalte til drejning |