

**Garant****ZCMX 080304, Type: HUZ310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268425 HUZ310
GTIN	4062406273910
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

ZCMX 080304 HUZ310 Type: HUZ310

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HUZ310
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	200 - 600 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 080304
Primær anvendelse	N

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning