


Garant**ZCMX 080308, Type: HBZ140**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D_c : 16 mm

Type: HBZ140

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Type	HBZ140
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 080308
Skæremateriale	HM

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Belægning	PVD
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning