


**Garant****ZCMX 080304, Type: HBZ140****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268425 HBZ140
GTIN	4062406273941
Artikelklasse	21E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>: 16 mm

Type: HBZ140

Skæredybde a<sub>p</sub>: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v<sub>c</sub>, primær anvendelse: 50 - 190 m/min

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 080304
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v <sub>c</sub> , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Belægning	PVD
Skæremateriale	HM

Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Primær anvendelse	M
Type	HBZ140
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs- $\varnothing D_c$	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning