

Garant**ZCMX 10T302, Type: HUZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268429 HUZ310
GTIN	4062406273026
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 10T302 HUZ310 Type: HUZ310

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T302
Type	HUZ310
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	N
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Antal skift/skær	2

Belægning	ubelagt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D _c	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning