

Garant**ZCMX 10T308, Type: HBZ140****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268434 HBZ140
GTIN	4062406273095
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D_c : 20 mm

Type: HBZ140

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HBZ140
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T308
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 190 m/min

Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	PVD
Antal skift/skær	2
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D _c	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning