

Garant**ZCMX 10T308, Type: HBZ120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268434 HBZ120
GTIN	4062406273088
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 10T308 HBZ120 Type: HBZ120

Skæredybde a_p : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T308
Type	HBZ120
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 200 m/min

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Antal skift/skær	2
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	20 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning