

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Skærkantudførelse: NL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	266018 NL
GTIN	4062406275860
Artikelklasse	21L

Beskrivelse**Udførelse:**

MKD – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til ikke-jernholdige metaller med lange spåner.

Anvendelse:

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

Anbefaling:

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Type	MKD
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGW 160408 FN
Skæredybde a_p	0,01 - 0,2 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	1
Belægning	ubelagt
Skærkantudførelse	NL
Skæremateriale	MKD
Tilspænding f	0,005 - 0,1 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 1600 m/min
Tolerance	G
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning