

**Garant****VBGW 160408 FN, MKD, Skærkantudførelse: NS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	266018 NS
GTIN	4062406275877
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MKD** – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til syntetiske materialer (PMMA, POM, akryl osv.).

**Anvendelse:**

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

**Anbefaling:**

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,005 - 0,04 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 1400 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGW 160408 FN
Skæremateriale	MKD
Skærkantudførelse	NS

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Type	MKD
Belægning	ubelagt
Antal skift/skær	1
Tolerance	G
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning