

Garant**GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 10/1,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	206335 10/1,0
GTIN	4062406276850
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

HPC-fræser med **nyudviklet højeffektiv belægning**. Giver **fremragende standtider** og **optimal spåntagningsydelse** i forskellige materialer.

Med **dobbelt bagslebetsidefrivinkel**.

Tolerance: Skærradius R_1

Radiusstørrelse 0,1 mm – 1 mm: $R_1 = \pm 0,003$ mm.

Radiusstørrelse > 1,0 mm: $R_1 = \pm 0,005$ mm.

Anvendelse:

Specielt til **højhastighedsbearbejdning** ved **konstruktion af forme og værktøj til kopifræsning**. Fremragende resultater ved **tør fræsning**.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 206300.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Antal tænder Z	5
Spiralvinkel	30 grader
Skaft-Ø D_s	10 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i stål < 1100 N/mm ²	0,04 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	60 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skærradius R_1	1 mm

Skærlængde L_c	11 mm
Skær-Ø D_c	10 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
maks. skaftfrislibnings-Ø D_6	9,9 mm
minimal skaftfrislibnings-Ø D_5	9,2 mm
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,2×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Torusfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	betinget egnet	180 m/min	P
Stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	egnet	150 m/min	P
Stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	110 m/min	P
Stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	egnet	75 m/min	P
Stål $< 1400 \text{ N/mm}^2$	egnet	65 m/min	P
Stål $< 55 \text{ HRC}$	egnet	35 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	90 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	80 m/min	M

GG (G)	egnet	100 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------