

Garant**Slibelærred, håndpuder sæt med 10 dele Flexibel, 100×200 mm,
Fiberstruktur: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556143 280
GTIN	4062406301057
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.
Håndpuder af fleksibelt og aggressivt slibefiber.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter. **Middel/middelfin:** Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forsløbne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Leveringsomfang:

Sæt med 10 håndpuder.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	280 - 360
Finhedsgrad	mellemin
Fiberstruktur	280

Farve	rød
Udførelse	A Very Fine
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Bredde	100 mm
Længde	200 mm
Produktnavnsegenskab	100×200 mm
Antal pads	10
Produkttype	Slibefiberpude

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibeblok	556020
Dorn	556030