

**KÄRCHER****Våd- og tørstøvsuger, Producentbetegnelse: NT22APTE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Artikelklasse	07C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Effektive universal-**våd og tørstøvsugere** med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. **Automatisk slukning**, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.

- **Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.**
  - **Det automatiske filterrengøringsystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.**
  - **Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.**
- Våd-/tørstøvsuger med maskinstikkontakt og automatisk start til elværktøj.

- **Fugtighedsresistent PES-patronfilter.**
- **Robust 22-liter-beholder med bumper og styrehjul.**

**Bemærk:**

Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

**Teknisk beskrivelse**

Automatisk tænding	ja
Arbejdsstøj	72 dB(A)

Kabellængde	6 m
Vakuum	255 mbar
Antal turbiner	1
Luftvolumenstrøm	71 l/s
Højde	480 mm
Effektforbrug	1300 W
Producentbetegnelse	NT22APTE
Indvendig tilslutningsdiameter	35 mm
Længde	380 mm
Bemærk	Kompakt
Filterrengøring	ApClean halvautomatisk filterrengøring
Beholdervolumen	22 l
Støvklasse – støvsuger	L
Bredde	370 mm
Filtersystem	Patronfilter
Vægt	6,1 kg
Sugeslangelængde	1,9 m
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

## Tilbehør

Adapterstykke, Ø 40-35 mm Indvendig tilslutningsdiameter DN35

078538 DN35