



Vandtæt kuffert „Explorer“, Type: 4209



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	692930 4209
GTIN	8024482185057
Artikelklasse	64A

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830 – 085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra –33 til 90 °C.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

Egenskab, kuffert: Slagfast

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Udvendige mål, længde: 457 mm

Udvendige mål, bredde: 366 mm

Udvendige mål, højde: 118 mm

Indvendige mål, længde: 420 mm

Indvendige mål, bredde: 300 mm

Indvendige mål, højde: 95 mm

Teknisk beskrivelse

Indvendige mål, højde	95 mm
Indvendige mål, bredde	300 mm
Vægt	2,6 kg
Indvendige mål, længde	420 mm
Maksimal last	15 kg
Volumen	12 l
Antal lukninger	2
Udvendige mål, bredde	366 mm
Udvendige mål, længde	457 mm
Udvendige mål, højde	118 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Egenskab, kuffert	Kan stables
Egenskab, kuffert	Slagfast