

**Spån-/væskesuger, Producentbetegnelse: VHO200****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Artikelklasse	07D

Beskrivelse**Udførelse:**

Nilfisk CFM "Grey Line" industristøvsuger af høj kvalitet med lang levetid. Effektiv **væskesuger** med oliebestandigt rengørings sæt i høj kvalitet. Udstyret med **luft-omskifterventil**, der giver pålidelig og nem tømning af smudsbeholderen. En spånkurv og tømningssættet er allerede integreret. Egner sig til mange forskellige rengøringsopgaver i metalindustrien.

Leveringsomfang:

Inklusive spånkurv, integreret tømningssæt, inkl. oliebestandigt rengørings sæt.

Bemærk:

Passende tilbehør finder du under 078551-078552.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	2400 W
Arbejdsstøj	70 dB(A)
Vakuüm	230 mbar
Beholdervolumen	75 l
Producentbetegnelse	VHO 200

Højde	1230 mm
Antal turbiner	1
Luftvolumenstrøm	55 l/s
Bredde	880 mm
Vægt	60 kg
Længde	580 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Industrisætoliebestandigt Slange-Ø 50 mm	078551 50
Industrisæt Slange-Ø 50 mm	078552 50