



Vandtæt kuffert „Explorer“, Type: 4216



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	692930 4216
GTIN	8024482185040
Artikelklasse	64A

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt robust kuffert i meget slagfast kunststof, fyldt med forstanset skumindlæg. Kan låses med hængelås nr. 085830 – 085875. Gennemgående høj sidetykkelse giver høj stabilitet. Tryktæt og kemisk resistent. Temperaturbestandig fra –33 til 90 °C.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til beskyttelse, indpakning og transport af sarte dele og apparater.

Bemærk:

Mange andre kuffertstørrelser, udstyrsvarianter og tilbehør på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vægt	3,2 kg
Volumen	20 l
Indvendige mål, bredde	300 mm

Antal lukninger	2
Indvendige mål, højde	160 mm
Maksimal last	22 kg
Udvendige mål, bredde	366 mm
Udvendige mål, længde	457 mm
Udvendige mål, højde	183 mm
Indvendige mål, længde	420 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Egenskab, kuffert	Egnet til flytransport
Egenskab, kuffert	Kan stables
Egenskab, kuffert	Slagfast
Produkttype	Værktøjstransportsystem