

**Garant****Krympepatron Form AD med kølekanal, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303407 6
GTIN	4062406285913
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm (fra Ø 6).
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

**Norm:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB), nr. 308760 – 308806, krympeforlænger nr. 302410 – 302417, krympeapparater nr. 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	27 mm
Adapter	BT 30 kort
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 30	354225 30
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 30	308610 30
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Underskab	354290
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30