

**VHB™-tape, grå, Breddexlængde (mmxm): 25X33****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

3M™ GPH-110GF består af en skumgummikerne, der kan tilpasses, og er modstandsdygtig mod høje temperaturer. Den anvendes til hurtig og enkel oprettelse af en stærk, holdbar og permanent forbindelse.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Klæbemiddel: akrylat

Længde: 33 m

Bredde: 25 mm

Tykkelse: 1,1 mm

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	GPH-110GF
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Klæbekraft på stål	3,7 N/mm
temperaturbestandig op til	150 °C

Klæbemiddel	akrylat
Længde	33 m
Lagertemperatur	16 °C
Farve	grå
Bredde	25 mm
Klæbebandstype	dobbeltsidet
Mindst holdbar til	24 måned
Tykkelse	1,1 mm
Lager luftfugtighed	40 %
Produktnavnsegenskab	grå
Produkttype	Klæbeband