

Garant**GARANT Master Alu HM-high-performance-rival HPC bundhul, DLC, Nominel Ø DC: 10,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	164405 10,5
GTIN	4062406284008
Artikelklasse	10P

Beskrivelse**Udførelse:**

Special-HPC-rivaler af nyeste generation til **aluminiumsbearbejdning**, med forbedret skærgeometri og videreudviklet hårdmetalsubstrat. Specielt korte skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radially placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret.

NC-egnet udførelse med lige skaft-Ø til standardiseret montering specielt i **hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner**.

Højeste rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være ulige deling af skærene og speciel udformning af rundfasbredden.

Udførelse med DLC-belægning sp^2 .

Tolerancer:

Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

H7: Udførelse iht. DIN1420 til boringstolerance H7.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med bundhuller.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i aluminiumsstøbegods	1,8 mm/o
Nominel Ø D _c	10,5 mm
Ø-område	10,201 - 10,7 mm
Skærlængde L _c	12 mm
Antal skær Z	6

Skaft-Ø D _s	12 mm
Udhængslængde L ₁	75 mm
Serie	Master Alu
Samlet længde L	120 mm
Tolerance	konfigurerbar
Riveovermål i Ø vejledende værdi	0,2 mm
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi	HPC
Anvendelse ved boringstype	ved bundhul
Farvering	gul
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	250 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		