

**Garant****ZCMX 050204, Type: HBZ035**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268420 HBZ035
GTIN	4062406283407
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

### Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø  $D_c$ : 10 mm

Type: HBZ035

Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 190 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Belægning	PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 050204
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HBZ035
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning