

**Garant****Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 30, Gevind M × længde L1: M10X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301316 M10X25
GTIN	4062406286057
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konisk konstruktion.

**Anvendelse:**

Til skruefræser med gevind.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 44 mm

Borings-Ø D<sub>1</sub>, tolerance IT6: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Udvendig Ø D: 20 mm

Nyttelængde L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M10×25
Udvendig Ø D	20 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub> , tolerance IT6	10,5 mm
Udragende længde, A-mål	44 mm

Nyttelængde L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Adapter	SK 30
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder