

Garant**ZCMX 060204, Type: HBZ035****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268423 HBZ035
GTIN	4062406286910
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D_c: 12 mm

Type: HBZ035

Skæredybde a_p: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 50 - 190 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HBZ035
Belægning	PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 060204
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v _c , primær anvendelse	50 - 190 m/min

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	12 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning