

Garant**ZCMX 080308, Type: HBZ025**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D_c: 16 mm

Type: HBZ025

Skæredybde a_p: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v_c, primær anvendelse: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Type	HBZ025
Skæredybde a _p	0,4 - 2 mm
Skæremateriale	HM

Skærebetingelse	kontinuerlig
Belægning	PVD
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 210 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 080308
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs-Ø D_c	16 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning