

**Garant****ZCMX 080308, Type: HBZ035**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268427 HBZ035
GTIN	4062406286941
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

### Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver. passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>: 16 mm

Type: HBZ035

Skæredybde a<sub>p</sub>: 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed v<sub>c</sub>, primær anvendelse: 50 - 190 m/min

## Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 080308

Belægning	PVD
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Type	HBZ035
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs- $\varnothing D_c$	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning