

Hartig

Stor præcisionsmikrometerskrue med måleklodsforlænger, Måleområde: 100-200mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420920 100-200
GTIN	2050002041066
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil letmetalbøjle, hammerslagslakeret med håndvarmebeskyttelse, friktionskobling og klemmeanordning. Fintslebne, hårdmetalbestykkede måleflader. Nøjagtighed bedre end DIN 863. Som følge af den fintslebne og hårdmetalbestykkede måleklodsforlænger, der kan skrues på, fordobles måleområdet. Det indvendige skalaskaft med skalaer til begge måleområder.

Udførelse med stålbojle.

Fordel:

Meget stort måleområde. Efter udskiftning af måleklodsforlænger er mikrometerskruen klar til brug med det samme. Yderligere indstillingsmål ikke nødvendigt. Direkte aflæsning af 1/100 mm på den store drejeskala.

Leveringsomfang:

Mikrometer med 1 måleklodsforlænger uden indstillingsmål.

Bemærk:

Udførelser op til måleområde 2000 mm kan leveres på forespørgsel.

Specialudførelser fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	100 - 200 mm
Vægt	1,9 kg
Kalibrering	S3

Målevandring, spindel	50 mm
Fejlgrænse	6 µm
Måletromle-Ø	24 mm
Måletromleinddeling	1/100 mm
Aflæsning	0,01 mm
Spindel-Ø	10 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskruer med forlængere Måleområde 100-200 mm	020450 100-200
---	----------------