

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkeltrækket rundbørste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 320, Børste-
Ø×børstebredde: 250X16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570322 250X16
GTIN	4017359163856
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Børster i én række med bølgeformet ståltråd.

Anvendelse:

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden **monteres som valser med varierende bredde**. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø til udboring op til	100 mm
maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Besætningslængde H ₁	57 mm
Børstebredde	16 mm
Børste-Ø D ₁	250 mm
Borings-Ø d ₁	16 mm

Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC), overstrøet
Besætningsmateriale	mikroabrasiv, slibenylon
Slibemiddelforkortelse	SiC
Børstetykkelse	0,6 mm
Produkttype	Renseskive