

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkeltrækket rundbørste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 320, Børste-  
Ø×børstebredde: 100X12mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 570322 100X12 |
| GTIN                | 4017359144916 |
| Artikelklasse       | 57L           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Børster i én række** med bølgeformet ståltråd.

**Anvendelse:**

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden **monteres som valser med varierende bredde**. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Børstebredde                    | 12 mm                  |
| maks. omdrejningstal            | 8000 min <sup>-1</sup> |
| Børste-Ø D <sub>1</sub>         | 100 mm                 |
| Besætningslængde H <sub>1</sub> | 21 mm                  |
| Borings-Ø til udboring op til   | 20 mm                  |
| Borings-Ø d <sub>1</sub>        | 12 mm                  |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Slibemiddel            | Siliciumkarbid (SiC), overstrøet |
| Besætningsmateriale    | mikroabrasiv, slibenylon         |
| Slibemiddelforkortelse | SiC                              |
| Børstetykkelse         | 0,6 mm                           |
| Produkttype            | Renseskive                       |