

Mahr**Digital universalskydelære Multimar 25 EWR, Måleområde: 1250mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 415546 1250 |
| GTIN | 4059192003289 |
| Artikelklasse | 43A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Udskiftelige målearme, tasteholdere og bufferelementer (valgfrit tilbehør). Tallene kan altid læses fra brugerens side. Mulighed for udvidelse af anvendelsesområdet ved at dreje. Afbalanceret vægtfordeling ved små masser, da begge målearmsholdere kan bevæges på skinner. Skubber og skinne er rustfri og hærdede.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Målearme nr. 428101, Dybt anslag nr. 428111, Målingsregistrering nr. 428141, Måleindsats nr. 428120; 428130; 428160; 428170.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Måleområde | 0 mm |
| Aflæsning | 0,01 mm |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 |
| Fejlgrænse | 0,04 mm |
| Kalibrering | Pris på forespørgsel |
| Aflæsning | 0,0005 tommer |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Norm | Fabriksstandard |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem |
| Interface | RS232C-interface. |
| Interface | RS232C-interface. |
| Interface | Digimatic-interface |
| Måleværktøj | digital |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Alle dele | Hærdet |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Universalskydelærer |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Dybdeanslagspar til målearme | 428111 |
| Måleholderpar med boring Type A | 428141 A |
| Ansatsmåleindsatspar halvcylindrisk til indvendig måling | 428170 |
| Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 100 mm | 428101 100 |
| Udvendig måleindsats plan Ø 7,5 mm, 1 stk. | 428130 |
| Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 35 mm | 428101 35 |
| Måleholderpar med boring Type B | 428141 B |
| Ansatsmåleindsatspar plan til udvendig måling | 428160 |
| Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 25 mm | 428101 25 |
| Indvendig måleindsats sfærisk Ø 7,5 mm, 1 stk. | 428120 |
| Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 70 mm | 428101 70 |