



Trykluftpræcisionsmaskine, Type: S2416L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079165 S2416L
GTIN	7322590017040
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø.

- **Præcis, slitagefri kobling med automatisk frakobling.**
- **Høj momentpræcision.**

Særligt velegnet til iskruning af flere skrueer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3 (se nr. 674200 ff).

Oliefri – der kræves ikke noget trykluftolieaggregat.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Maks. luftbehov	360 l/min
Producentbetegnelse	S2416L
Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Momentområde	0,5 - 1,6 Nm
maks. skrue-Ø (8.8–12.9)	M3
Vægt	0,9 kg

Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Konstruktion	stav
Arbejdsstøj	73 dB(A)
maks. omdrejningstal	1500 min ⁻¹
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine