



## Renseskive X-LOCK, ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M: 125X-LOCKmm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	571201 125X-LOCK
GTIN	4007220118764
Artikelklasse	55V

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

#### Anvendelse:

**Venstresnoet**, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Med **X-LOCK** hurtigspændesystem til hurtigt skift af børster uden brug af værktøj.

### Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Antal snoninger	24
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	12 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Børstetykkelse	0,5 mm

Besætningslængde H <sub>1</sub>	28 mm
Serie	X-LOCK
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Renseskive