




## Renseskive X-LOCK, INOX-tråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M: 125X-LOCKmm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	571251 125X-LOCK
GTIN	4007220118771
Artikelklasse	55V

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

#### Anvendelse:

**Venstresnoet**, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Med **X-LOCK** hurtigspændesystem til hurtigt skift af børster uden brug af værktøj.

### Teknisk beskrivelse

Antal snoninger	24
Børste-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Børstetykkelse	0,5 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	28 mm

Besætningsbredde L <sub>1</sub>	12 mm
Serie	X-LOCK
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Renseskive