

**Garant**

**Lamelslibevalse, fiber (A), Ø 100× 100 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568477 100
GTIN	4062406287092
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Standardmål Ø **100×100 mm** eller smal udførelse Ø **100×50 mm** til bearbejdning af små flader. Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot.

Utroligt modstandsdygtig fiber med fin struktur med zirkonkorund (ZA). Ideel til bearbejdning af rustfrit stål.

**Anvendelse:**

Hurtig **rengøring** og **glatning** af overflader.

**Bemærk:**

Anvend afstandsrigsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100×50 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Kornstørrelsessammenligning	100
Anbefalet omdrejningstal	2800 min <sup>-1</sup>
Slibemiddelunderlag	Rengøringskind
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)

Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Borings-Ø	19 mm
Produkttype	Fiberlamelslibevalse

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		