

**Digital skydelære TESA-CAL IP67, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412760 300
GTIN	7630041148664
Artikelklasse	45A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand. Komplet beskyttelse mod væske. Med drivrulle.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Teknisk beskrivelse**

Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Drivrulle	ja
Driftstid	12000 timer
Aflæsning	0,0005 tommer
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Måleområde	0 - 300 mm
Aflæsning	0,01 mm
Automatisk slukning	ja

Kalibrering	A1
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby	ja
Standby-aktivering	ja
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kæbelængde	64 mm
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Norm	ISO 13385
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

## Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------