



## Trykluftpræcisionsmaskine, Type: S2426L



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079165 S2426L
GTIN	7322590017033
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø.

- **Præcis, slitagefri kobling med automatisk frakobling.**
- **Høj momentpræcision.**

Særligt velegnet til iskruning af flere skruer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3 (se nr. 674200 ff).

Oliefri – der kræves ikke noget trykluftolieaggregat.

#### Reservedel:

**Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):** Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	S2426L
Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Maks. luftbehov	360 l/min
Arbejdsstøj	73 dB(A)
maks. skrue-Ø (8.8–12.9)	M4
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Vægt	0,9 kg

Momentområde	1,2 - 2,6 Nm
maks. omdrejningstal	1500 min <sup>-1</sup>
Konstruktion	stav
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tilslutningsgevind	BSP
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Produkttype	Skruemaskine