

**Digital skydelære TESA-CAL IP67 med rundt dybdemål, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412759 150
GTIN	7630041148640
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand. Komplet beskyttelse mod væske.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Driftstid	12000 timer
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,01 mm
Automatisk slukning	ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby	ja
Norm	ISO 13385

Kæbelængde	40 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Standby-aktivering	ja
Dybdemål	Ø 1,6
Dybdemål tilgængeligt	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------