

**HOLEX****Slibevalse, fiber (grov), Ø 100× 100 mm, Kornstørrelsessammenligning: CRS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Artikelklasse	52M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Standard mål Ø 100×100 mm. Holdeboring Ø 19 mm med multi-kilenot.

**Fleece til grov rengøring**, aggressivt og holdbart.

**Anvendelse:**

Hurtig fjernelse af glødeskaller, rust, misfarvninger og lakrester. Ensartet overfladebillede. **Lang levetid.**

**Teknisk beskrivelse**

Slibemiddelunderlag	grovrengøringsfiber
Anbefalet omdrejningstal	2800 min <sup>-1</sup>
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Produkttype	Fibergrovrengøringsvalse

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		