

**Garant****GARANT Master Titan HSS-PM-skrubfræser HPC, TiAlN, Ø k10 DC / R1:  
25/2,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192940 25/2,0
GTIN	4062406300357
Artikelklasse	11Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Innovativ rouletteringsprofil og optimeret spånrumsgemetri giver høj spånvolumen og samtidigt højeste processikkerhed. Længere standtid takket være præcis justering af den indvendige køling på skærene.

**Fordel:**

Innovativt skæremateriale; problemløser ved ustabile bearbejdningsforhold.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	63 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Spiralvinkel	40 grader
Tilspænding $f_z$ til beskæring i INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,055 mm
Fristilling-Ø $D_1$	24 mm
Samlet længde $L$	121 mm
Skærlængde $L_c$	45 mm

Antal tænder Z	5
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	k10
Skærradius R <sub>1</sub>	2 mm
Serie	Master Titan
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS PM
Norm	DIN 844
Fræseprofil	HR
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	pink
Produkttype	Hjørnefræser

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	S
våd, maksimal	egnet		