

Garant**Fiber-efterbehandlingskiver, Ø 50,8 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 554042 280 |
| GTIN | 4062406300715 |
| Artikelklasse | 51M |

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Universelt og kraftigt **nylonfiber**.

Anvendelse:

Til rengøring, affedtning og mattering af metalflader.

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------|
| Skive-Ø | 50,8 mm |
| Finhedsgrad | fin |
| Udførelse | A very fine |
| Slibemiddel | Nylonfleece |
| Slibemiddelforkortelse | A |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 50,8 mm |
| maks. omdrejningstal | 23000 min ⁻¹ |
| Produkttype | Slibefilt |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |