

**Garant****Slibefiberrulle, 115 mm×10 m, Fiberstruktur: 280****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 556087 280    |
| GTIN                | 4062406300883 |
| Artikelklasse       | 51M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Højeffektflis med **ekstremt tæt kornfordeling** ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fleeceopbygning muliggør en **aggressiv slibeeffekt**, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere **ensartet slibebillede**.

**Fordel:**

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

**Anvendelse:**

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser. **Middel/middelfin:**

Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forsløbne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Finhedsgrad                 | mellemfin       |
| Farve                       | rød             |
| Udførelse                   | A Very Fine     |
| Fiberstruktur               | 280             |
| Kornstørrelsessammenligning | 280 - 360       |
| Jern-, svovl- og klorandel  | < 0,1 %         |
| Rullebredde                 | 115 mm          |
| Rullelængde                 | 10 m            |
| Produktnavnsegenskab        | 115 mm×10 m     |
| Produkttype                 | Slibefiberrulle |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 67 HRC                 | egnet          |                |          |
| INOX                          | egnet          |                |          |
| Ti                            | egnet          |                |          |
| GG (G)                        | egnet          |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| Kunststof, GFK                | egnet          |                |          |
| Træ                           | egnet          |                |          |
| Sten                          | betinget egnet |                |          |
| Lak                           | egnet          |                |          |
| Uni                           | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                 | betinget egnet |                |          |

tør

egnet

**Tilbehør**

Slibeblok

556020

Dorn

556030