

Garant**Slibefiberrulle, 115 mm×10 m, Fiberstruktur: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556087 1000
GTIN	4062406300906
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Højeffektflis med **ekstremt tæt kornfordeling** ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fleeceopbygning muliggør en **aggressiv slibeeffekt**, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere **ensartet slibebillede**.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser. **Fin/meget fin:** Til rengøring af sarte overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Kornstørrelsessammenligning	600 - 1000
Farve	grå
Finhedsgrad	meget fin
Fiberstruktur	1000
Udførelse	S Ultra Fine
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rullebredde	115 mm
Rullelængde	10 m
Produktnavnsegenskab	115 mm×10 m
Produkttype	Slibefiberrulle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

tør

egnet

Tilbehør

Dorn

556030

Slibebløk

556020