

Garant**Slibefiberrulle Flexibel, 100 mm×10 m, Fiberstruktur: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556083 280
GTIN	4062406301071
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Flexibel højeffektflis med **ekstremt tæt kornfordeling** ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fiberopbygning muliggør en mere **aggressiv slibeeffekt**, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere **ensartet slibebillede**. Den **enorme fleksibilitet** gør anvendelse på svært tilgængelige steder nemmere.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter. **Middel/middelfin:** Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forsløbne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Teknisk beskrivelse

Farve	rød
Finhedsgrad	melleffin
Udførelse	A Very Fine
Fiberstruktur	280
Kornstørrelsessammenligning	280 - 360
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rullebredde	100 mm
Rullelængde	10 m
Produktnavnsegenskab	100 mm×10 m
Produkttype	Slibefiberrulle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

tør

egnet

Tilbehør

Dorn

556030

Slibebløk

556020