

 Atlas Copco

Trykluftdrejeskruemaskine, Type: S2308



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 079163 S2308 |
| GTIN | 7322590010027 |
| Artikelklasse | 03R |

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø.

- **Med glidekobling.**
- **Indstilleligt moment.**
- **Skift mellem højre- og venstreløb.**

Særligt velegnet til iskruning af flere skruer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3 (se nr. 674205 ff).

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s ² |
| Momentområde | 2,5 – 11 Nm |
| maks. skrue-Ø (8.8–12.9) | M6 |
| Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø) | 10 mm |
| Arbejdsstøj | 82 dB(A) |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Vægt | 1,1 kg |
| Maks. luftbehov | 504 l/min |
| Konstruktion | pistol |
| Producentbetegnelse | S2308 |
| maks. omdrejningstal | 950 min ⁻¹ |
| Tryklufttilslutning | 1/4 tommer |
| Tilslutningsgevind | BSP |
| Bitholder | F 6,3 |
| Produkttype | Skruemaskine |