

 Atlas Copco

Trykluftskraldenøgle, Type: W2611



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Omskiftelig skraldenøgle med omdrejningstalsregulering i kompakt konstruktion med glasfiberkompositus til god kuldeisolering. Returluftudgang kan drejes 360°. Mål: Kun 192 mm, ideel til arbejde på steder med begrænset plads.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	280 min ⁻¹
maks. skrue-Ø (8.8–12.9)	M8
Producentbetegnelse	W2611
Arbejdsstøj	85 dB(A)
Vægt	0,5 kg
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm

Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Momentområde	4 - 40 Nm
Længde	192 mm
Maks. vibration iht. EN	8,8 m/s ²
Maks. luftbehov	540 l/min
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine