

Garant**HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	123101 20
GTIN	4045197452245
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig kerne og specialspids – der giver et skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed**.

Utroligt høj flugtningsnøjagtighed takket være **4 styrekanter**, som også stabiliserer boret ved ekstremt dybe borer!

Konvekse hovedskær med afrunding på skærene og en særlig notform giver **korte spåner**, også ved materialer, der ellers giver lange spåner.

Fordel:

Høj processikkerhed og overfladekvalitet for boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form **HB** og **HE** kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: bestilles med **nr. 123102**.

Form **HE**: bestilles med **nr. 123101 + 129100 HE**.

NY GENERATION PÅ MARKEDET!

Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 123025 og 123035.

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	190 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,32 mm/o
Skafttolerance	h6
Nominel Ø D_c	20 mm
Tolerance, nom. Ø	h7

Skaft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L	243 mm
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	160 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Udførelse	8×D
Spidsvinkel	135 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	grøn
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	180 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	140 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	50 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	35 m/min	M
GG (G)	egnet	70 m/min	K
Uni	egnet		

våd, maximal
Services

egnet

Skafslibning Type HE

129100 HE