

Garant**HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 12,8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122432 12,8
GTIN	4045197540034
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig kerne og specialspids – som følge deraf skærende tværskær med **høj centreringsnøjagtighed**. Fremragende spåntransport takket være **4 interne kølekanaler**.

Lige hovedskær med afrunding på kanterne og en særlig notform giver **korte spåner**.

Specialbelægning af hensyn til **optimale standtider** og **en høj spåntagningsydelse**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ -

Norm: DIN 6537 K

Tolerance, nom. Ø: m6

Antal skær Z: 2

Tolerance, nom. Ø: m6

anbefalet maksimal boreddybde L_2 : 40,8 mm

Samlet længde L: 107 mm

Skaft-Ø D_s : 14 mm

Tilspænding f i Inconel®: 0,16 mm/o

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h6
Nominal Ø D_c	12,8 mm
Spånnotlængde L_c	60 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i Inconel®	0,16 mm/o
Tolerance, nom. Ø	m6

Skafth-Ø D _s	14 mm
Samlet længde L	107 mm
Norm	DIN 6537 K
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	40,8 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
	4×D
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	pink
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Ti > 850 N/mm ²	egnet	40 m/min	S
Inconel	egnet	35 m/min	S
våd, maksimal	egnet		