

 Atlas Copco

Trykluftdrejeskruemaskine, Type: S2326



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Utroligt fleksible skruemaskiner med hurtigskiftepatron med 1/4 tomme indvendig sekskant til klinger E 6,3 (se 674200 ff), valg af **højre-/venstreløb**.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsstøj	83 dB(A)
Producentbetegnelse	S2326
Momentområde	bis 4,5 Nm
maks. omdrejningstal	2400 min ⁻¹
Maks. luftbehov	336 l/min
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	6,3 mm

maks. skrue-Ø (8.8–12.9)	M6
Vægt	0,8 kg
Længde	178 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Bitholder	F 6,3
Produkttype	Skruemaskine